


Overgangsplugg

RSTGH040ALS00.3-04



1 O-ring

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 DC
----------------	-----	-------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...90,00
----------------------	------	----------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	22,68
Monteringsgjenger		M16
Materialer		aluminium anodisert 10–20 µm
Støpt kroppsmateriale		aluminium, anodisert 10–20 µm

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: aluminium, anodisert 10–20 µm



E18073



Overgangsplugg

RSTGH040ALS00.3-04

Tilkobling

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit