


## Overgangsplugg

RSTGH050VAS00.3-05



1 O-ring

## Elektriske data

|                |     |             |
|----------------|-----|-------------|
| Driftsspenning | [V] | < 250,00 DC |
|----------------|-----|-------------|

## Driftsforhold

|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -20,00...90,00 |
|----------------------|------|----------------|

## Mekaniske data

|                       |      |                               |
|-----------------------|------|-------------------------------|
| Vekt                  | [g]  | 54,43                         |
| Dimensjoner           | [mm] | 19,00 x 19,00 x 25,00         |
| Monteringsgjenger     |      | PG 11                         |
| Materialer            |      | rustfritt stål (1.4301 / 304) |
| Støpt kroppsmateriale |      | rustfritt stål (1.4301 / 304) |

## Merknader


|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

## Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

## Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål (1.4301 / 304)



# E18102



## Overgangsplugg

RSTGH050VAS00.3-05

### Tilkobling

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

|      |               |
|------|---------------|
|      | Lederfarger : |
| BK = | svart         |
| BN = | brun          |
| BU = | blå           |
| GY = | grå           |
| WH = | hvit          |