


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040VAS0100E04



Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
-------------------	-----------------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 300,00 AC/DC
----------------	-----	----------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...105,00
Beskyttelse		IP 68

Mekaniske data

Vekt	[g]	3 764,81
Dimensjoner	[mm]	15,00 x 15,00 x 47,00
Materialer		PVC
Støpt kroppsmateriale		PVC
Materiale mutter		rustfritt stål (1.4571/316Ti)

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E18104



Forbindelseskabel med stikkontakt


ADOGH040VAS0100E04

Elektrisk tilkobling


Kabel: 100 m, PVC, grå, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4571/316Ti); kontakter: gullbelagte



Tilkobling



5: ikke brukt
Lederfarger :
BK = svart
BN = brun
BU = blå
WH = hvit