


Forbindelseskabel

VDOGH040VAS00.5E03STGH040VAS



Applikasjon

Spesiell egenskap

gullbelagte kontakter

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 300,00 AC/DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...105,00

Beskyttelse

IP 68

Mekaniske data

Vekt

[g]

45,36

Dimensjoner

[mm]

15,00 x 15,00 x 40,00

Materialer

PVC

Støpt kroppsmateriale

PVC

Materiale mutter

rustfritt stål (1.4571/316Ti)


Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4571/316Ti); kontakter: gullbelagte






Forbindelseskabel

VDOGH040VAS00.5E03STGH040VAS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,5 m, PVC, grå; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4571/316Ti); kontakter: gullbelagte

