




Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH140MSS0005A11




Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC/DC
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Vekt	[g]	635,03
Dimensjoner	[mm]	20,00 x 20,00 x 50,00
Materialer		PUR svart
Støpt kroppsmateriale		PUR
Materiale mutter		messing, forniklet
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

Elektrisk tilkobling	
Kabel: 5 m, PUR, svart, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)	

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M16, rett; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet




E18147



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH140MSS0005A11

Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	lilac
WH =	hvit
YE =	gul