


E18160



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH040VAS0075E04



Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
-------------------	-----------------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 300,00 AC/DC
----------------	-----	----------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...105,00
----------------------	------	-----------------

Beskyttelse	IP 68
-------------	-------

Mekaniske data

Vekt	[g]	2 685,27
Dimensjoner	[mm]	31,00 x 14,50 x 31,00
Materialer		PVC
Støpt kroppsmateriale		PVC
Materiale mutter		rustfritt stål (1.4571/316Ti)

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E18160



Forbindelseskabel med stikkontakt


ADOAH040VAS0075E04

Elektrisk tilkobling


Kabel: 75 m, PVC, grå; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4571/316Ti); kontakter: gullbelagte



Tilkobling



5: ikke brukt
Lederfarger :
BK = svart
BN = brun
BU = blå
WH = hvit