


Adapterkontakt

RDOGF040MSS00.3-04



1 O-ring



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 60,00 AC / < 75,00 DC
Beskyttelsesklasse		III
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...100,00
Beskyttelse		IP 68

Mekaniske data

Vekt	[g]	113,40
Materialer		hus: messing forniklet; Forsegling: FKM; Låsemuttere:: messing forniklet

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E18177



Adapterkontakt

RDOGF040MSS00.3-04

Elektrisk tilkobling


Kabel: 0,5 m, PVC, gul, Ø 4,6 mm; 4 x 0,25 mm² / AWG 24

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8; koding: A



Tilkobling



BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	hvit