





Forbindelseskabel

VDOAH040VAS01.5E03STGH040VAS



Applikasjon	
Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	< 300,00 AC/DC
Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...105,00
Beskyttelse	IP 68
Mekaniske data	
Vekt [g]	63,50
Materialer	TPE
Støpt kroppsmateriale	TPE
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble	

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPE; låse: rustfritt stål (1.4571/316Ti); kontakter: gullbelagte






Forbindelseskabel

VDOAH040VAS01.5E03STGH040VAS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 1,5 m, PVC, grå; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPE; låse: rustfritt stål (1.4571/316Ti); kontakter: gullbelagte

