




Forbindelseskabel

VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Spesiell egenskap

gullbelagte kontakter

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 300,00 AC/DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...105,00

Beskyttelse

IP 68

Mekaniske data

Vekt

[g]

63,50

Materialer

TPE

Støpt kroppsmateriale

TPE

Materiale mutter

rustfritt stål (1.4571/316Ti)

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.



Forbindelseskabel


VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2,5 m, PVC, grå; 3 x 0,34 mm² / AWG 22


Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPE; låse: rustfritt stål (1.4571/316Ti); kontakter: gullbelagte



Elektrisk tilkobling

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPE; låse: rustfritt stål (1.4571/316Ti); kontakter: gullbelagte

