


Forbindelseskabel

VDOGA050MSS0.15E04STGA040MSS



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 60,00 AC / < 75,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	3,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 68

Mekaniske data

Vekt	[g]	22,68
Materialer		PUR
Støpt kroppsmateriale		PUR
Materiale mutter		messing, forniklet

Merknader


Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Forbindelseskabel

VDOGA050MSS0.15E04STGA040MSS

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x 1/2", rett; koding: C; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte



Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x 1/2", rett; koding: C; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte

