


Overgangsplugg

RSTGA030ALS00.3-03



1 O-ring

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
-------------------	-----------------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC/DC
----------------	-----	----------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...80,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 68
-------------	-------

Mekaniske data

Vekt	[g]	387,82
------	-----	--------

Monteringsgjenger	M20 x 1,5
-------------------	-----------

Materialer	messing forniklet
------------	-------------------

Støpt kroppsmateriale	messing, forniklet
-----------------------	--------------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E18251



Overgangsplugg

RSTGA030ALS00.3-03

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x 1/2", rett; koding: C; Støpt kropp: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

1	GN
2	RD/BK
3	RD/WH

BK =	Lederfarger :
GN =	svart
RD =	grønn
WH =	rød
	hvit