

No scale drawing available

Applikasjon

Spesiell egenskap gullbelagte kontakter

Elektriske data

Driftsspenning [V] < 250,00 AC/DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...80,00

Beskyttelse IP 68

Mekaniske data

Vekt [g] 22,68

Monteringsgjenger M16 x 1,5

Materiale mutter aluminium, anodisert

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x 1/2", rett; koding: C; låse: aluminium, anodisert; kontakter: gullbelagte



E18253



Adapterkontakt

RSTGA030ALS00.3-03

Tilkobling

