




Adapterkontakt

RDOGH050MSS00.3E05



1 O-ring


Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC/DC
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 68
Mekaniske data		
Vekt	[g]	22,68
Monteringsgjenger		1/4"-18NPT
Materialer		messing forniklet
Støpt kroppsmateriale		messing, forniklet
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: messing, forniklet






Adapterkontakt

RDOGH050MSS00.3E05

Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN/YE =	grønn/gul
WH =	hvit