


Y-splitter

ZDO2H045MSS0010B05

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 125,00 AC / < 150,00 DC
Maks. strømbelastning pr. modul/port	[A]	4,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-15,00...90,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Materialer	TPU
------------	-----

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E19902




Y-splitter

ZDO2H045MSS0010B05

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PUR / PVC, oransje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling



Lederfarger :
BK = svart
BN = brun
BU = blå
WH = hvit