




Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...110,00 AC/DC
Maks. strømbelastning pr. modul/port	[A]	4,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	12,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-15,00...90,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	16,00 x 54,00 x 127,00
Antall porter splitterboks		8

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------


Splitterboks

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 8 x M12; koding: A



Tilkobling

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GN/YE =	grønn/gul
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	lilac
WH =	hvit
YE =	gul