




Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...110,00 AC/DC
Maks. strømbelastning pr. modul/port	[A]	4,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	12,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-15,00...90,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	18,00 x 54,00 x 82,00
Antall porter splitterboks		4

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------




Splitterboks

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 4 x M12; koding: A



Tilkobling

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GN/YE =	grønn/gul
GY =	grå
WH =	hvit
YE =	gul