


Forbindelseskabel med støpsel

ASTGH040MSS0005B04

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC076

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
----------------	-----	------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	15,00 x 15,00 x 42,00
-------------	------	-----------------------

Materialer		TPU
------------	--	-----

Støpt kroppsmateriale		TPU
-----------------------	--	-----

Materiale mutter		messing, forniklet
------------------	--	--------------------

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E20404



Forbindelseskabel med støpsel

ASTGH040MSS0005B04

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR / PVC, oransje, Ø 5 mm; svært fleksibel; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



Tilkobling

1	BN
3	BU
4	BK

BK = Lederfarger :
BN = svart
BU = brun
 blå