


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGB030PLS0005E03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
----------------	-----	------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 68
-------------	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	26,00 x 26,00 x 60,00
-------------	------	-----------------------

Materialer	TPU
------------	-----

Støpt kroppsmateriale	TPU
-----------------------	-----

Materiale mutter	TPU
------------------	-----

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PVC, oransje, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x 7/8", rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: TPU




E20431



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGB030PLS0005E03

Tilkobling



BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
	blå