


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-30-N-V-M8

utfasingsartikkel



Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OIF

OIF

Glassfiberoptikk

[mm]

70,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

113,60

Versjon av følehode

rett

Følehovede tråd

M8

Total lengde

[mm]

600,00

Liten bøyeradius

[mm]

30,00

Fiberarrangement



Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

rustfritt stål (1.4305 / 303)

Fiberskjede materiale

Vitalon

E20575



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-30-N-V-M8

Tilbehør

Varer som leveres

sekskantmutter: 2 x M8

Tannlåseskive: 2

riflet mutter: 1 x M30

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.