


Overgangsplugg

ADAPTER PLUG US-100

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC / < 300,00 DC
----------------	-----	---------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Mekaniske data

Vekt	[g]	0,01
------	-----	------

Monteringsgjenger		M16
-------------------	--	-----

Materialer		messing forniklet
------------	--	-------------------

Støpt kropps materiale		messing, forniklet
------------------------	--	--------------------

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,065 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: messing, forniklet



E20685



Overgangsplugg

ADAPTER PLUG US-100

Tilkobling

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit