



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH043MSS0002F04

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E10912

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
----------------	-----	------------------

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	27,00 x 15,00 x 39,00
-------------	------	-----------------------

Materialer	TPU gjennomsiktig
------------	-------------------

Støpt kroppsmateriale	TPU, gjennomsiktig
-----------------------	--------------------

Materiale mutter	messing, anti-sprut
------------------	---------------------

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	2 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH043MSS0002F04

Elektrisk tilkobling


Kabel: 2 m, PVC, oransje, Ø 4,8 mm; tverrbundet; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, gjennomsiktig; låse: messing, anti-sprut



Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit