




## Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M



1 bøyelig

| Applikasjon                              |      |                                                             |
|------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| Funksjon prinsipp                        |      | Sensor for diffus refleksjon                                |
| Applikasjon                              |      | For bruk i industrielle miljøer                             |
| Deteksjonsområde                         |      |                                                             |
| Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype |      | OB50; OBF; OCF; OO50                                        |
| OB50                                     |      |                                                             |
| Glassfiberoptikk                         | [mm] | 70,00                                                       |
| OBF                                      |      |                                                             |
| Glassfiberoptikk                         | [mm] | 100,00                                                      |
| OCF (High Power)                         |      |                                                             |
| Glassfiberoptikk                         | [mm] | 560,00                                                      |
| OO50                                     |      |                                                             |
| Glassfiberoptikk                         | [mm] | 300,00                                                      |
| Driftsforhold                            |      |                                                             |
| Omgivelsestemperatur                     | [°C] | -40,00...70,00                                              |
| Mekaniske data                           |      |                                                             |
| Vekt                                     | [g]  | 49,50                                                       |
| Versjon av følehode                      |      | bøyelig                                                     |
| Total lengde                             | [mm] | 2 000,00                                                    |
| Liten bøyeradius                         | [mm] | 27,00                                                       |
| Fiberarrangement                         |      | ⊙⊙                                                          |
| Kjerne diameter                          | [mm] | 2 x 1                                                       |
| Materialer                               |      | gjenget hylse: messing messing hvit bronsebelagt            |
| Fibermateriale                           |      | PMMA                                                        |
| Fiberhodet materiale                     |      | rustfritt stål (1.4301 / 304)                               |
| Fiberskjede materiale                    |      | PE                                                          |
| Tilbehør                                 |      |                                                             |
| Varer som leveres                        |      | sekskantmutter: 2 x M6, rustfritt stål:<br>Tannlåseskive: 2 |
| Tilbehør (valgfritt)                     |      | Kutter for fiberoptikk: E20600                              |

# E20749



## Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M

### Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.