




Følehode for fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E20765

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OB50; OBF; OO50

OB50

Glassfiberoptikk

[mm]

15,00

OBF

Glassfiberoptikk

[mm]

25,00

OO50

Glassfiberoptikk

[mm]

45,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...70,00

Mekaniske data

Vekt

[g]

0,01

Versjon av følehode

rett

E20766



Følehode for fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

Følehovede tråd	M5
Total lengde [mm]	koblingsbar
Fiberarrangement	⦿
Materialer	hus: messing messing hvit bronsebelagt
Fibermateriale	PMMA
Fiberhodet materiale	aluminium
Tilbehør	
Varer som leveres	sekskantmutter: 2 x M5
	Tannlåseskive: 2
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.