


E20838



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH080MSS0005B08



Applikasjon

Spesiell egenskap

Skjermet kabel

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 60,00 AC/DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...85,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Vekt

[g]

290,70

Dimensjoner

[mm]

14,50 x 14,50 x 43,90

Materialer

TPU

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

diecast zinc, forniklet

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

E20838



Forbindelseskabel med stikkontakt


ADOGH080MSS0005B08

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, svart, beskyttet; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: diecast zinc, forniklet



Tilkobling

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	screen

farger til DIN 47100 Lederfarger :

BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
PK =	rosa
WH =	hvit
YE =	gul
screen =	skjerm