


Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-50-V-V-M5/16/2M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Funksjon prinsipp

Gjennomstrålesensor

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

ODF; OMF

ODF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

4,00

OMF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

1 000,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-58,00...315,00

Mekaniske data

Versjon av følehode

rett

Total lengde

[mm]

2 000,00

Liten bøyeradius

[mm]

19,00

Fibermateriale

glass

Fiberhodet materiale

rustfritt stål (1.4305 / 303)

Fiberskjede materiale

rustfritt stål (1.4305 / 303)

E20977



Fiberoptisk gjennomstrålesensor

FE-50-V-V-M5/16/2M

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.