


Kabelgjennomføringer

CABLE GLAND M20 SKINTOP



A	28
B	5...10
C	25
D	M20 x 1,5
E	38
F	17

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...100,00
----------------------	------	-----------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	12,20
Dimensjoner	[mm]	M20 x 1,50
Gjengebetegnelse		M20 x 1,50
Materialer		hus: PA svart; Forsegling: CR
Lengde	[mm]	38,00

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------