


Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-EPV-O6/FHx1/2m



- 1 sekskant socket 3 mm
2 borehull for montering av verktøy

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Applikasjon

For bruk i industrielle miljøer

Deteksjonsområde

Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype

OBF; OO50; OCF

OBF

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

70,00

OO50

Utvalg av fiberoptikk

[mm]

150,00



Fiberoptisk diffus refleksjonssensor

FT-11-EPV-O6/FHx1/2m

OCF (High Power)		
Utvalg av fiberoptikk	[mm]	490,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...70,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	50,00
Versjon av følehode		vinklet
Følehovede tråd		M6
Total lengde	[mm]	2 000,00
Liten bøyeradius	[mm]	2,00
Fiberarrangement		⊙⊙
Kjerne diameter	[mm]	1
Fibermateriale		PMMA
Fiberhodet materiale		rustfritt stål (1.4305 / 303)
Fiberskjede materiale		PE
Tilbehør		
Varer som leveres		sekskantmutter: 2 x M6 Tannlåseskive: 2
Tilbehør (valgfritt)		Kutter for fiberoptikk:, E20600
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.