


Adapterkabler for kameraer med videoutgang

CONNECTION CABLE M16 3M



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Design	kamera med videoutgang O2M20x
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 60,00 DC
Beskyttelsesklasse	II
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-45,00...85,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt [g]	191,90
Materialer	hus: PVC; Forsegling: EPDM
Materiale mutter	PVC

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 3 m, PVC, svart, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M16, rett; koding: A; låse: PVC; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm




Adapterkabler for kameraer med videoutgang

CONNECTION CABLE M16 3M

Elektrisk tilkobling

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M16, rett; koding: A; låse: PVC; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

