


E2M232



Monitor med to analoge videoinnganger

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT



Applikasjon

Applikasjon Monitor for opptil to O2M2xx/O3M2xx-kameraer

Elektriske data

Driftsspenning [V] 12,00...32,00 DC; ($\pm 10\%$)

Overspenningsbeskyttelse ja

Strømforsyning for kamera [mA] 2000; ($\pm 10\%$)

Innganger

Videoinngang 1 Vtt, 75 Ω , PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr

Utganger

Analog strøm utgang [mA] ...2 000,00; ($\pm 10\%$)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -40,00...85,00

Lagringstemperatur [°C] -40,00...125,00

Lagringsfuktighet [%] < 75,00; (relativ fuktighet)

Holdbarhet [MON] 24,00

Beskyttelse IP 67

Tester/godkjenninger

Støtmotstand 15,3 G(rms) Frekvensområde 24...2000 Hz
PSD 0,04...0,10 g²/Hz



Monitor med to analoge videoinnganger

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT


Mekaniske data	
Vekt	[g] 1 342,10
Materialer	hus: ABS svart; armatur: aluminium svart
Displayer/driftselementer	
Skjermtype	fargeskjerm
Skjermstørrelse	7"
Merknader	
Merknader	Spannungsbereich auf dem Typenschild beachten
	Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen
	Spannungsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA)
Antall i forpakning	1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter	
Kabel: 2 m	
Koblinger: 2 x M16; koding: A	
	



Monitor med to analoge videoinnganger

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

Tilkobling



RD:	L+
WH:	L-
BU:	aktiver kamera 1
BN:	aktiver kamera 2
WH/YE:	aktiver kamera 3
GY:	aktiver kamera 4 takometer
YE:	håndbrems

1	koaksial kabelkjerne videosignal
2	koaksialskjerm video jord
3	U+
4	0 V