


E30403



Termobrønner for temperatursensorer

WELDING THERMOWELL G1/2 V4A



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM 

Applikasjon

Design	for temperatursensorer TA343x, TAA431, TAD191
Trykkklassifisering [bar]	160,00

Måle - / innstillingsområde

Probelengde L	[mm]	126,50
---------------	------	--------

Mekaniske data

Vekt	[g]	180,80
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilkobling		G 1/2 tettingskjele Ø 8,2 mm
Prosesstilkobling		Ø 35 mm
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene		< 0,6

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------