


E30406



Spenningsomformer

VOLTAGE CONVERTER



Elektriske data

Nominell spenning DC	[V]	9,00...27,00
Strømforbruk	[mA]	< 500,00
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	ja
------------------------------	----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse		IP 40

Tester/godkjenninger

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 15 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	30 V/m (80...1000 MHz)
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV kobling klemme
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V (0,15...80 MHz)

Mekaniske data

Vekt	[g]	151,00
Materialer		PBT-GF20
Tetningsmateriale		FKM

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Kabel: 1 m, PUR

Koblinger: 1 x M12; Støpt kropp: TPU, oransje; låse: messing, forniklet; Forsegling: FKM

E30406




Spenningsomformer

VOLTAGE CONVERTER

Elektrisk tilkobling

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - koble

Kabel: 1 m, PUR

Koblinger: 1 x M12; Støpt kropp: TPU, oransje; låse: messing, forniklet; Forsegling: FKM