


Instrueringsknapp for trykksensorer

TEACH BUTTON



Applikasjon		
Design		for sensorer PM1xxx
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	20,00...30,00 DC
Utganger		
Maks. last	[Ω]	(U _b - 14 V) / 21.5 mA
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 65
Tester/godkjenninger		
MTTF	[ANN]	2 927,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	227,00
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L); PA; FFKM; PBT
Merknader		
Merknader		Hvis det er tilkoblet en instrueringsknapp, er det ikke mulig med IO-Link-kommunikasjon.
Antall i forpakning		1,00 stk.


Instrueringsknapp for trykksensorer

TEACH BUTTON

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,9 m, PUR; Maksimal kabellengde: 30 m; mellom sensor og læreknapp

Tilkobling



1 2-leder drift
 2 3-leder drift
 OUT2 4...20 mA
 Farger til DIN EN 60947-5-2