


Skrueadapter for prosessensorer

ADAPT G1/2-G3/4 KONUS/O-RG



- 1 spor med tetningsring DIN 3869-27 (FKM)
 2 O-ring 18,5 x 1 (FKM)
 3 tetningsområde

EC 1935/2004 

Applikasjon		
Trykkklassifisering	[bar]	25,00
Tester/godkjenninger		
Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.	
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.	
Mekaniske data		
Vekt	[g]	126,00
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L)	
Sensor tilkobling	G 1/2 tettingskjegle	
Prosesstilkobling	gjenget tilkobling G 3/4	
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktete delene	0,4 / 4	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	