




Plug-in strømforsyning

POWER SUPPLY 24V IP40/IP67

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E80120

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



- 1 Strømforsyninger
2 M12-kontakt



Elektriske data

Nominell frekvens AC	[Hz]	50,00...60,00
Inngangsspenningsområde AC	[V]	100,00...240,00
Utgangsspenning DC	[V]	24,00
Inngangsspenning (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz)	[A]	0,20

Utganger

Utgangsstrøm, total	[A]	0,33
---------------------	-----	------

Driftsforhold

Beskyttelse	IP 40; (M12-kontakt: IP 67)
-------------	-----------------------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	135,00
Materialer		PPE

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m; 2 x 0,5 mm²

Koblinger: 1 x M12