




Prosessovergang Varivent

ADAPT IFM-VARIV D=68 O-RG

utfasingsartikkel

Alternative artikler: E33222 eller E33229

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



- 1 Aseptoflex tråd
2 forseglinger

Applikasjon

Installasjon	med O-ring
Trykkklassifisering [bar]	25,00

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt [g]	490,00
Type montering	med O-ring
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L); O-ring: EPDM
Sensor tilkobling	Aseptoflex
Prosesstilkobling	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktete delene	0,4 / 4

Tilbehør

Tilbehør (valgfritt)	O-ringer: 5, EPDM, E30054 O-ringer: 5, FPM (Viton), E30053
----------------------	---

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------