


Sveiseadapter for prosessensorer

WELDING ADAPT D65/G1



- 1 Aseptoflex Vario
- 2 Lekkasjeport
- 3 tettingskant



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Applikasjon

Design	med lekkasjeport
Trykklassifisering [bar]	25,00
Merknad om trykkvurdering	for tilkoblingen sensor–adapter

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt [g]	237,50
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1,4435/ 316L) ; overflateegenskaper : Ra<0,4 / Rz 4
Sensor tilkobling	G 1 innvendig tråd Aseptoflex Vario
Prosesstilkobling	sveiseadaptere Ø 65,00 mm
Forsegling	Tetning

Tilbehør

Varer som leveres	O-ring: 1 x 24 x 2, i samsvar med EPDM, FDA, E30054
Tilbehør (valgfritt)	O-ring: 1 x 24 x 2, i samsvar med FKM, FDA, E30123

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------