


Prosessovergang rørforbindelse DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



1 spor for O-ring DIN 11864-R-40x5

EHEDG Tested 

Applikasjon		
Design		for rør DN 40 (DIN 11866, Reihe A)
Trykklassifisering	[bar]	40,00
Tester/godkjenninger		
Direktivet for trykkutstyr		En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner		Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.
Standard		DIN 11864-BS-A-41x1,5-1.4435-H3
Mekaniske data		
Vekt	[g]	399,00
Materialer		rustfritt stål (1,4435/ 316L)
Sensor tilkobling		G 1/2 tettingsskjegle
Prosesstilkobling		Rørforbindelsesdel DN40 DIN 11864-1-A-BS
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene		0,4 / 4
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866		H3

E33408



Prosessovergang rørforbindelse DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Tilbehør

Varer som leveres	O-ring:, FKM
-------------------	--------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------