


Prosessovergang Tri-Clamp

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5



1: Lekkasjeport



EC 1935/2004 FDA

Applikasjon

Design	med lekkasjeport
Trykklassifisering [bar]	100,00

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt [g]	156,50
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1,4435/ 316L) ; overflateegenskaper : Ra<0,4 / Rz 4
Sensor tilkobling	G 1 tettingskjegle
Prosesstillkobling	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Forsegling	Tetning
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866	H4

Tilbehør

Varer som leveres	O-ring: 26 x 3, i samsvar med EPDM, FDA, E30438
	O-ring: 26 x 3, i samsvar med FKM, FDA, E30437

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------