




Prosessovergang for hygienisk rørforbindelse

ADAPT G1-DIN11851/DN40 (1.5)



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Applikasjon	
Trykklassifisering	[bar] 40,00
Tester/godkjenninger	
Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.
Mekaniske data	
Vekt	[g] 283,50
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4404 / 316L) ; overflateegenskaper : Ra<0,4 / Rz 4
Sensor tilkobling	G 1 tettingskjegle
Prosesstillkobling	hygienisk rørforbindelsesdel DN40 (1,5") DIN 11851
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.