


Prosessovergang for hygienisk rørforbindelse

ADAPT IFM-DIN11851 DN40/1.5"



1 tettingskant

EC 1935/2004 FCM 

Applikasjon

Trykklassifisering	[bar]	40,00
--------------------	-------	-------

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt	[g]	199,00
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1,4435/ 316L) ; overflateegenskaper : Ra<0,4 / Rz 4	
Sensor tilkobling	G 1 innvendig tråd Aseptoflex Vario	
Prosesstilkobling	hygienisk rørforbindelsesdel DN40 (1,5") DIN 11851	
Forsegling	metall mot metall	
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866	H4	

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------