


Prosessovergang for hygienisk rørforbindelse

ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"



1 tettingskant

EC 1935/2004 FCM 

Applikasjon

Trykklassifisering	[bar]	25,00
--------------------	-------	-------

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt	[g]	353,00
Materiale (fuktede deler)		rustfritt stål (1,4435/ 316L) ; overflateegenskaper : Ra<0,4 / Rz 4
Sensor tilkobling		G 1 innvendig tråd Aseptoflex Vario
Prosesstilkobling		hygienisk rørforbindelsesdel DN50 (2") DIN 11851
Forsegling		metall mot metall
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866		H4

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------