




Prosessovergang Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)



1 tettingskant

EC 1935/2004 FCM FDA

Applikasjon		
Trykkklassifisering	[bar]	25,00
Tester/godkjenninger		
Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.	
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.	
Mekaniske data		
Vekt	[g]	481,00
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1,4435/ 316L) ; overflateegenskaper : Ra<0,4 / Rz 4	
Sensor tilkobling	G 1 innvendig tråd Aseptoflex Vario	
Prosesstilkobling	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm	
Forsegling	metall mot metall	
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866	H4	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	