



Prosessovergang Tri-Clamp


ADA IFM-CLAMP ISO2852/1-1.5

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E33701

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

Den alternative artikkelen må brukes sammen med en ny sensor med Aseptoflex Vario-utvendige gjenger



- 1 Aseptoflex tråd
2 Aseptoflex tetningskant

EC 1935/2004 FCM 

Applikasjon

Trykkklassifisering [bar] 16,00

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt [g]	127,00
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilkobling	Aseptoflex
Prosesstillkobling	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktete delene	0,4 / 4

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------