




Prosessovergang Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852/3

utfasingsartikkel



- 1 Aseptoflex tråd
2 Aseptoflex tetningskant

EC 1935/2004 FDA

Applikasjon

Trykkklassifisering	[bar]	10,00
---------------------	-------	-------

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt	[g]	554,40
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilkobling		Aseptoflex
Prosesstilkobling		Clamp DN65 (3") DIN 32676 (ISO 2852)
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktete delene		0,4 / 4
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866		H4

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------