



Prosessovergang Tri-Clamp


ADA IFM-CLAMP ISO2852/2 O-RG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E33202

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

Den alternative artikkelen må brukes sammen med en ny sensor med Aseptoflex Vario-utvendige gjenger



- 1 Aseptoflex tråd
2 O-ring 24 x 2 FPM 80SH



EC 1935/2004 FDA

Applikasjon

Installasjon	med O-ring
Trykklassifisering [bar]	16,00

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt [g]	247,50
Type montering	med O-ring
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L); O-ring: EPDM
Sensor tilkobling	Aseptoflex
Prosesstilkobling	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene	0,4 / 4
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866	H4

Tilbehør

Tilbehør (valgfritt)	O-ringer: 5, EPDM, E30054 O-ringer: 5, FPM (Viton), E30053
----------------------	---

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------