



Prosessovergang Varivent


ADAP IFM-VARIV D=50(DN25/1)

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E33721

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

Den alternative artikkelen må brukes sammen med en ny sensor med Aseptoflex Vario-utvendige gjenger



- 1 Aseptoflex tråd
- 2 Aseptoflex tetningskant

EC 1935/2004 EHEDG Certified 

Applikasjon

Trykklassifisering	[bar]	25,00
--------------------	-------	-------

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt	[g]	241,80
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L)	
Sensor tilkobling	Aseptoflex	
Prosesstilkobling	Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm	
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktete delene	0,4 / 4	
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866	H4	

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------