



Prosessovergang Varivent


ADA IFM-VARIV D=68(DN40-125)

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E33722

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

Den alternative artikkelen må brukes sammen med en ny sensor med Aseptoflex Vario-utvendige gjenger



- 1 Aseptoflex tråd
- 2 Aseptoflex tetningskant

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Applikasjon

Trykklassifisering [bar] 25,00

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt [g]	475,50
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilkobling	Aseptoflex
Prosesstilkobling	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktete delene	0,4 / 4
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866	H4

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.