




Prosessovergang for SMS-rørforbindelse

ADAPT IFM-SMS DN65 (2.5)

utfasingsartikkel



- 1 Aseptoflex tråd
2 Aseptoflex tetningskant

EC 1935/2004 

Applikasjon

Trykklassifisering [bar] 25,00

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt [g]	413,60
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilkobling	Aseptoflex
Prosesstilkobling	SMS-rørforbindelsesdel DN65 (2,5")
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktete delene	0,4 / 4
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866	H4

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.