


Tilpasningsenhet for prosessensorer

ADAPT IFM-SUEDMO DN25

utfasingsartikkel



- 1 Aseptoflex tråd
2 Aseptoflex tetningskant

EC 1935/2004 

Applikasjon

Trykklassifisering	[bar]	16,00
--------------------	-------	-------

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt	[g]	144,80
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilkobling		Aseptoflex
Prosesstilkobling		Clamp DN25
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktete delene		0,4 / 4

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------