


Tilpasningsenhet for prosessensorer

ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



- 1 Aseptoflex tråd
2 Aseptoflex tetningskant

Applikasjon

Installasjon	med O-ring
Trykkklassifisering [bar]	16,00

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Type montering	med O-ring
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Sensor tilkobling	Aseptoflex
Prosesstilkobling	Clamp DN25
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene	0,4 / 4
Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866	H4

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------